

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.838

Spannzange Gewindebohrer

Stand: 04.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.838 - Spannzange Gewindebohrer

Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | AS 4050.838 |
| Ausführung | ER25 |
| Produktbeschreibung | Die elastischen Spannzangen dienen der Aufnahme der Gewindebohrer für die Perforex Bearbeitungscenter BC und Perforex Milling Terminal MT. |
| Für Gewinde | M12 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.5 |
| Bruttogewicht | 0.5 |
| Zolltarifnummer | 84669360 |
| EAN | 4028177704336 |
| ETIM 9 | EC003010 |
| ETIM 8 | EC003010 |
| ECLASS 8.0 | 36609208 |