

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.130

Wire Station WS 540

Stand: 06.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.130 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.130
Ausführung	Basic Edition
Produktbeschreibung	Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen	<p>Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest</p> <p>Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal</p> <p>Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand</p> <p>Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring</p> <p>Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile</p> <p>Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen</p> <p>Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge</p>

Eigenschaften

Lieferumfang	Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung Anschlusskabel, 7 m Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter 1 Wire Station WS 540 2 Ablageböden 1 Arbeitsleuchte, LED 2 Befestigungsstreben, vertikal 1 Boxenhalter 2 Adapterwinkel 1 Universalablageschale 1 Steckdosenleiste, 5-fach 1 Abfallbehälter 4 Drahtpakethalter, links 4 Drahtpakethalter, rechts 1 Drahtringhalter, links 1 Drahtringhalter, rechts
Montagehinweis	Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 710 mm Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
Höhenverstellung j/n	Ja
Einsatzgebiete	Für manuelle Konfektionierung
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	157
Bruttogewicht	218.3
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177963665
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung