Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4051.131 Wire Station WS 540

Stand: 11.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4051.131 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und - verarbeitung.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4051.131 |
|---------------------|--|
| Ausführung | Processing Edition |
| Produktbeschreibung | Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. |
| Nutzen | Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring |
| | Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge |

© Rittal 2025

Eigenschaften

| Lieferumfang | Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung |
|----------------------|--|
| | Anschlusskabel, 7 m |
| | Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter |
| | 1 Wire Station WS 540 |
| | 1 Geräteträger, links |
| | 1 Geräteträger, rechts |
| | 1 Arbeitsleuchte, LED |
| | 2 Befestigungsstreben, vertikal |
| | 2 Adapterwinkel |
| | 1 Abfallbehälter |
| | 4 Drahtpakethalter, links |
| | 4 Drahtpakethalter, rechts |
| | 1 Drahtringhalter, links |
| | 1 Drahtringhalter, rechts |
| | 1 Drahtführung Strebe, vertikal |
| | 1 Drahtführung Geräteträger |
| Montagehinweis | Die Befestigungsstrebe, vertikal, BestNr. 4051.106, wird für das |
| | Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt |
| Eingangsspannung | 230 V AC, 50 Hz |
| Arbeitshöhe | Arbeitshöhe (min.): 710 mm |
| | Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm |
| Höhenverstellung j/n | Ja |
| Einsatzgebiete | Für die Bearbeitung von Drähten mit Rittal Abläng- und |
| | Crimpautomaten |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 160 |
| Bruttogewicht | 220.3 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |
| EAN | 4028177963658 |
| ETIM 8 | EC002778 |
| ECLASS 8.0 | 21100208 |
| | |

© Rittal 2025 3

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025