Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4051.132 Wire Station WS 540

Stand: 08.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und - verarbeitung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.132
Ausführung	Wire Terminal Edition
Produktbeschreibung	Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen	Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge

© Rittal 2025

Eigenschaften

Lieferumfang	Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung		
	Anschlusskabel, 7 m		
	Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter		
	1 Wire Station WS 540		
	2 Ablageböden		
	1 Geräteträger, links		
	1 Monitorbefestigung		
	1 Arbeitsleuchte, LED		
	4 Befestigungsstreben, vertikal		
	4 Adapterwinkel		
	1 Mini-PC Halterung 1 Magazinträger		
	1 Steckdosenleiste, 5-fach 1 Abfallbehälter 1 Drahtpakethalter, links		
			1 Drahtpakethalter, rechts
			1 Drahtringhalter, links
1 Drahtringhalter, rechts			
1 Drahtführung Strebe, vertikal			
Montagehinweis	Die Befestigungsstrebe, vertikal, BestNr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z.B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt		
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz		
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 710 mm		
	Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm		
Höhenverstellung j/n	Ja		
Einsatzgebiete	Für die Nutzung in Verbindung mit dem Rittal Wire Terminal WT		
Verpackungseinheit	1 Stück		
Nettogewicht	173.8		
Bruttogewicht	242.3		
Zolltarifnummer	84571090		
EAN	4028177963641		
ETIM 8	EC002778		
ECLASS 8.0	21100208		

© Rittal 2025 3

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025