

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.132 Wire Station WS 540

Stand: 14.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.132 - Wire Station WS 540

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.132
Ausführung	Wire Terminal Edition
Produktbeschreibung	Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung.
Nutzen	<p>Elektrisch verstellbarer Tisch für optimale Arbeitshöhe, einstellbar von 710 – 1250 mm</p> <p>Multiplexarbeitsplatte, abwaschbar und kratzfest</p> <p>Ideale Lösung in Verbindung mit den Abläng- und Crimpautomaten sowie dem Einsatz der vorkonfektionierten Drähte durch das Wire Terminal</p> <p>Integrierte Messleiste für das schnelle Abmessen von Hand</p> <p>Vorbereitet für die Aufnahme eines Monitors zur Abarbeitung der Drähte mit Eplan Smart Wiring</p> <p>Optional erweiterbar mit Ablageböden für Drahtkartons, Drahtrollen sowie Halter für Werkzeuge und Kleinteile</p> <p>Flexibel in der Werkstatt einsetzbar durch gummierte Laufrollen</p> <p>Schublade mit Shadowboard vorbereitet für Werkzeuge</p>

Eigenschaften

Lieferumfang	Verdrahtungstisch mit elektrischer Höhenverstellung Anschlusskabel, 7 m Steckdosenleiste 7-fach, mit Wippschalter 1 Wire Station WS 540 2 Ablageböden 1 Geräteträger, links 1 Monitorbefestigung 1 Arbeitsleuchte, LED 4 Befestigungsstreben, vertikal 4 Adapterwinkel 1 Mini-PC Halterung 1 Magazinträger 1 Steckdosenleiste, 5-fach 1 Abfallbehälter 1 Drahtpakethalter, links 1 Drahtpakethalter, rechts 1 Drahttringhalter, links 1 Drahttringhalter, rechts 1 Drahtführung Strebe, vertikal
Montagehinweis	Die Befestigungsstrebe, vertikal, Best.-Nr. 4051.106, wird für das Zubehör wie z. B. Boxenhalter, Magazinträger etc. benötigt
Eingangsspannung	230 V AC, 50 Hz
Arbeitshöhe	Arbeitshöhe (min.): 710 mm Arbeitshöhe (max.): 1.205 mm
Höhenverstellung j/n	Ja
Einsatzgebiete	Für die Nutzung in Verbindung mit dem Rittal Wire Terminal WT
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	173,8 kg
Bruttogewicht	242,3 kg
Zolltarifnummer	84571090
ETIM 8	EC002778
ECLASS 8.0	21100200

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Mobiler Verdrahtungsarbeitsplatz, höhenverstellbar und flexibel in der Werkstatt einsetzbar. Ermöglicht ergonomisches und ermüdungsfreies Arbeiten rund um die Drahtbe- und -verarbeitung. Diese Ausführung ist mit integrierten Magazinträgern, Geräteträgern für Ablängautomaten und Drucksystem für das Labeling ausgestattet. Eine LED-Arbeitsleuchte und eine Steckdosenleiste sind ebenfalls enthalten. Die intelligente Drahtzuführung und Drahtpakethalter sind Teil des Leistungsumfangs. Die zusätzliche Monitorbefestigung ist ideal für die Anzeige und Bearbeitung von Verdrahtungslisten.

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung