

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.246

## Seitenwand, vertikal geteilt

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](https://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 5301.246 - Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT

Seitenwände, vertikal geteilt, für VX IT



## Eigenschaften

|                |  |
|----------------|--|
| Artikel-Nr.    | VX 5301.246  |
| Nutzen         | <p>Einfaches Handling<br/>Einfaches Verschließen durch Schnappverschlüsse<br/>Optimaler Zugriff auf alle Einbaukomponente<br/>Das Öffnen ist nur über innenliegende Verriegelungselemente möglich, was den freien Zugriff über die Türen voraussetzt, jedoch die Zugriffssicherheit signifikant erhöht<br/>Komplette Demontage der einzelnen Seitenteile jederzeit werkzeuglos möglich</p> |
| Material       | Stahlblech   |
| Oberfläche     | Pulverbeschichtet  |
| Farbe          | RAL 7035   |
| Lieferumfang   | <p>2 Seitenteile<br/>Montageschiene<br/>6 Scharniere<br/>4 Schnellverschlüsse<br/>Inkl. Befestigungsmaterial</p>   |
| Montagehinweis | Der Zugang über die Türen vorne und hinten muss gewährleistet sein   |
| Passend für    | <p>Gehäusotyp: VX IT<br/>Höhe: = 2.000 mm<br/>Tiefe: = 800 mm</p>  |

# Eigenschaften

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20  |
| Grundmaterial                | Stahlblech   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück  |
| Nettogewicht                 | 22,5 kg  |
| Bruttogewicht                | 24,5 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 87,6 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer              | 94039910   |
| ETIM 9                       | EC002524   |
| ECLASS 8.0                   | 27182101   |
| Produktbeschreibung          | Seitenwand, vertikal geteilt für VX IT, Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 800 mm, Stahlblech, Pulverbeschichtet, RAL 7035, Schutzart IP nach IEC 60529: IP 20 |