

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4051.574 Aderendhülse

Stand: 07.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4051.574 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | AS 4051.574  |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen.  |
| Technische Daten    | Wärmebeständig bis 105 °C  |
| Material            | E-Cu, galvanisch verzinkt<br>Kunststoffkragen: Polypropylen  |
| Farbe               | orange   |
| Länge               | 8 mm   |
| AWG                 | 20   |
| Innendurchmesser    | 2,9 mm   |
| Rittal Farbcode     | Ja   |
| Multinorm           | Ja   |
| Hinweis             | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen,<br>wie z. B. Crimpautomaten.<br>Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal<br>Fachberater an. |
| Lieferform          | lose   |
| Verpackungseinheit  | 500 Stück  |
| Nettogewicht        | 0,5  |
| Zolltarifnummer     | 85369010   |
| ETIM 9              | EC000005   |
| ETIM 8              | EC000005   |
| ECLASS 8.0          | 36659290   |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung 0,5 mm <sup>2</sup> , orange, lose, 8<br>mm  |

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR