

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.599 Aderendhülse

Stand: 20.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.599 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.599
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	weiß
Länge	8 mm
AWG	18
Innendurchmesser	2,8 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,75 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5.000 Stück
Nettogewicht	5 kg
Bruttogewicht	0,598 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen für Crimpautomaten, 0.75 mm ² , AWG 18, 8 mm, weiß, auf Gurt, 5000 Stück

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR