

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX_IT 5301.300

Schottwand, einteilig, einschiebbar

Stand: 19.05.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX_IT 5301.300 - Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Best.-Nr. | VX IT 5301.300 |
| Produktbeschreibung | Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden. |
| Nutzen | Einfach einschiebbar |
| Material | Stahlblech, verzinkt |
| Lieferumfang | Schottwand 2 Abdeckkappen |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT Höhe: = 2.200 mm Tiefe: = 1.200 mm |
| Montagehinweis | Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt |
| Hinweis | Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 20 (bei montierten Abdeckkappen) |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|---|
| Nettogewicht | 33 |
| Bruttogewicht | 34.5 |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 131,4 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 94039910 |
| EAN | 4028177954915 |
| ETIM 9 | EC002525 |
| ECLASS 8.0 | 27189234 |