Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 5301.518 Rollenmodul

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 5301.518 - Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.518
Produktbeschreibung	Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken. Das Rollenmodul wird direkt unterhalb des Bodenrahmens am Gerüst verschraubt und eignet sich zum Transport ausgebauter Schränke auf ebenem Gelände und in Gebäuden.
Lieferumfang	1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial
Abmessung	Breite: 756 mm Höhe: 203 mm Tiefe: 79 mm
Montagehinweis	Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein
Passend für	Gehäusetyp: VX: = 800 mm Gehäusetyp: VX IT
Belastbarkeit	Max. zulässige Last: statisch 15000 N Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N
Hinweis	Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände.
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	11.5
Bruttogewicht	12.12
Zolltarifnummer	94039910
EAN	4028177952515
E-Number Sweden	E7282571
ETIM 9	EC002621

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27189262

Ausschreibungstext

Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 800 mm

Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

Lieferumfang:

1 Tranportmodul mit 2 Lenkrollen

1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend

Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2025 3