

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4054.002 Crimpzange

Stand: 27.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4054.002 - Crimpzange für Aderendhülsen

Crimpzange für Vierkant- oder Sechskant-Pressung zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.002
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Entriegelbare Zwangssperre Selbstjustierend
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: RAL 7016 und RAL 35745
Verpressung	Vierkant-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	seitlich
Abmessung	Länge: 176 mm
AWG	26 - 8
Für Querschnitt	0,14 - 10 mm ²
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,4 kg
Bruttogewicht	0,449 kg
Zolltarifnummer	82032000
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21043811

Produktbeschreibung

AS Crimpzange Vierkant, für Querschnitt 0,14 - 10 mm²