

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5302.003 Luftleitblech

Stand: 28.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5302.003 - Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene dynamic

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5302.003
Produktbeschreibung	Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz einer Klimatisierung.
Nutzen	Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial 6 Blindpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE

Eigenschaften

Montagehinweis	<p>Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.</p> <p>Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.</p> <p>Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.</p>
Passend für	Breite: = 800 mm Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,001 kg
Bruttogewicht	0,001 kg
Zolltarifnummer	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 800x1800 mm, RAL 9005