

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5302.004 Luftleitblech

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5302.004 - Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene dynamic

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 5302.004   |
| Produktbeschreibung | Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz einer Klimatisierung.   |
| Nutzen              | Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene. |
| Einsatzgebiete      | Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.     |
| Material            | Stahlblech<br>Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei<br>Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB                        |
| Oberfläche          | Lackiert  |
| Farbe               | RAL 9005  |
| Lieferumfang        | 2 vertikale Blenden<br>2 horizontale Blenden<br>4 Bürstenleisten<br>4 Zell-PU-Schaum-Stücke<br>Inkl. Befestigungsmaterial |

# Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Montagehinweis          | <p>Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.</p> <p>Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.</p> <p>Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.</p> |
| Passend für             | Breite: = 600 mm<br>Höhe: = 2.000 mm   |
| Verpackungseinheit      | 1 Stück  |
| Nettogewicht            | 1,92 kg  |
| Bruttogewicht           | 2,52 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 56090000   |
| ETIM 9                  | EC000331   |
| ECLASS 8.0              | 27189272   |
| Produktbeschreibung     | Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene dynamic, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 600x2000 mm, RAL 9005   |