### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4054.004 Presszange

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4054.004 - Presszange für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.004
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte Entriegelbare Zwangssperre
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	WM-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	seitlich
Abmessung	Höhe: 68 mm Länge: 256 mm
AWG	8 - 4
Für Querschnitt	10 - 25 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025 2

## Eigenschaften

Nettogewicht	0.66
Bruttogewicht	0.69
Zolltarifnummer	82032000
EAN	4028177807600
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3