Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 5302.011

# Luftleitblech

Stand: 12.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

# DK 5302.011 - Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 5302.011 |
| Nutzen | Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz der Klimatisierung<br>Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene. |
| Einsatzgebiete | Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems. |
| Material | Stahlblech<br>Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei<br>Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB |
| Oberfläche | Lackiert |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | 2 vertikale Blenden<br>2 horizontale Blenden<br>4 Bürstenleisten<br>4 Zell-PU-Schaum-Stücke<br>Inkl. Befestigungsmaterial<br>4 Blindpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Montagehinweis | Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden.<br>Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.<br>Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponnenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang. |
| Passend für | Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 1.200 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 6,5 kg |
| Bruttogewicht | 6,72 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 20,3 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 56090000 |
| ETIM 9 | EC000331 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeschreibung | Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems. BxH: 800x1200 mm, RAL 9005 |