Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.






DK 5302.012 Luftleitblech

Stand: 16.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5302.012 - Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5302.012
Nutzen	Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz der Klimatisierung Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial

© Rittal 2025

Eigenschaften

Montagehinweis	Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich. Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")- Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigefügten Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponnenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.
Passend für	Breite: = 600 mm Höhe: = 1.800 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.276
Bruttogewicht	2.278
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177955271
E-Number Sweden	E7282584
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272

© Rittal 2025 3