### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4054.030 Crimpzange Flex

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### AS 4054.030 - Crimpzange Flex für Aderendhülsen

Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.030
Ausführung	gerade
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung von Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4.
Nutzen	Frontale oder seitliche Aufnahme der Aderendhülse durch drehbaren Kopf Minimaler Kraftaufwand bei großen Leiterquerschnitten Gleichbleibend hohe Qualitätsverpressung Entriegelbare Zwangssperre Selbstjustierend
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Brüniert, schwarz, matt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	Trapez-Crimp
Richtung der Kabeleinführung	frontseitig und seitlich
Abmessung	Länge: 180 mm
AWG	26 - 8
Für Querschnitt	0,14 - 10 mm²
Verpackungseinheit	1 Stück

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Nettogewicht	0.35
Bruttogewicht	0.388
Zolltarifnummer	82032000
EAN	4028177955936
ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811

© Rittal 2025 3