

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.020 Hand-Hydraulikstanze

Stand: 17.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.020 - Hand-Hydraulikstanze

Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.020
Ausführung	flexibel, mit Hydraulikschlauch und separatem Zylinder
Produktbeschreibung	Zum Stanzen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Material	Aluminium
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 11 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Betätigung hydraulisch	Rundlocher bis Ø 82 mm Rechtecklocher bis 46 x 86 mm Stanzkraft 75 kN Max. Arbeitsdruck 680 bar/9850 psi Blechlocher quadratisch bis 92 x 92 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	3,4 kg
Bruttogewicht	3,546 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84678900
ETIM 9	EC001085
ETIM 8	EC001085
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze, Zylinder flex. mit Koffer, Hydraulikschlauch, Zylinder und Zubehör