

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.080

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Stand: 19.06.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.080 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.080
Ausführung	mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze 5 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Eigenschaften

Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4,1 kg
Bruttogewicht	4,16 kg
Zolltarifnummer	84678900
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanzen Set, 90° M16,20,25,32,40 mm, mit Koffer, 5 Blechlocher M 16 - M 40, inkl. Zubehör