Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





AS 4055.080

Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.080 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M40

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.080
Ausführung	mit 90° abgewinkeltem und 360° drehbarem Zylinderkopf
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil
	Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze
	5 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung
	Hydraulikschraube Ø 19 mm
	Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm
	HSS Vorbohrer Ø 10 mm
	Distanzbuchsensatz (3-teilig)
	Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke	2 mm
Stahlblech	2 mm
	2 mm
	3 mm
	3 mm
Ø-Locher	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm

© Rittal 2025 2

Eigenschaften

Für Gewinde	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.1
Bruttogewicht	4.16
Zolltarifnummer	84678900
EAN	4028177807952
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049046

© Rittal 2025 3