Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







AS 4055.212 Blechlocher rund

Stand: 13.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.212 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4055.212 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausführung | Mit 3 Schneidspitzen |
| Lieferumfang | Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 2 mm |
| Ø-Locher | 12,7 mm |
| Für Gewinde | M12 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube BestNr. | 4055.661 |
| Zugschraube (Ø x L) | 9,5 x 50 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 9,5 mm 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.065 |
| Bruttogewicht | 0.08 |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| EAN | 4028177808188 |
| ETIM 9 | EC000156 |
| ETIM 8 | EC000156 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3