Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







AS 4055.220 Blechlocher rund

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.220 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.220
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm
Ø-Locher	20,4 mm
Für Gewinde	M20
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.661
Zugschraube (Ø x L)	9,5 x 50 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	9,5 mm 19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.102
Bruttogewicht	0.122
Zolltarifnummer	82073010
EAN	4028177808225
EAN ETIM 9	4028177808225 EC000156

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

21049047

© Rittal 2025 3