

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.240

Blechlocher rund

Stand: 21.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.240 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.240
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm
Ø-Locher	40,5 mm
Für Gewinde	M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl
Passend für Hydraulikschaube Best.-Nr.	4055.663
Zugschraube (Ø x L)	19 x 55 mm
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,522 kg
Bruttogewicht	0,554 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC000156
ETIM 8	EC000156
ECLASS 8.0	21049047

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M40, Ø-Locher 40,5 mm