Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.







AS 4055.250 Blechlocher rund

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



AS 4055.250 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.250	
Ausführung	Mit 3 Schneidspitzen	
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.	
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager	
Bearbeitbares Material	Stahlblech	
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	3 mm	
Ø-Locher	50,5 mm	
Für Gewinde	M50	
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl	
Passend für Hydraulikschraube BestNr.	4055.663	
Zugschraube (Ø x L)	19 x 75 mm	
Hydraulik-Zugschraube Ø	19 mm	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Nettogewicht	0.823	
Bruttogewicht	0.897	
Zolltarifnummer	82073010	
EAN	4028177808348	

© Rittal 2025

Eigenschaften

ETIM 9	EC000156	
ETIM 8	EC000156	
ECLASS 8.0	21049047	

© Rittal 2025 3