


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.263

Blechlocher rund

Stand: 22.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.263 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|--|--|
| Artikel-Nr. | AS 4055.263 |
| Ausführung | Mit 3 Schneidspitzen |
| Produktbeschreibung | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze. |
| Lieferumfang | Matrize Stempel Zugschraube ohne Kugellager |
| Bearbeitbares Material | Stahlblech |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech | 3 mm |
| Ø-Locher | 63,5 mm |
| Für Gewinde | M63 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.663 |
| Zugschraube (Ø x L) | 19 x 75 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 19 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 1,175 kg |
| Bruttogewicht | 1,249 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Blechlocher rund, für Material Stahlblech, M63, Ø-Löcher 63,5 mm |