

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5302.204

## Montagepanel, 482,6 mm (19")

Stand: 04.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5302.204 - Montagepanel, 482,6 mm (19")

Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc.

## Eigenschaften

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikel-Nr.                | DK 5302.204   |
| Produktbeschreibung        | Zur schnellen Integration kleinerer Montageeinheiten innerhalb der 19"-Ebene wie Potenzialsammelschienen, Verteilerdosen, elektrische Kleinkomponenten etc. Einfache Verschraubung der Komponenten an der integrierten 25 mm-Systemlochung. |
| Material                   | Stahlblech  |
| Oberfläche                 | Lackiert  |
| Breite Montagefläche       | 450 mm  |
| Einbauabmessungen          | Einbaubreite für Komponenten: 430 mm  |
| Höheneinheiten             | 1 HE  |
| Einbauhöhe für Komponenten | 1 HE  |
| Verpackungseinheit         | 1 Stück   |
| Nettogewicht               | 0,35 kg   |
| Bruttogewicht              | 0,365 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)    | 1,4 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse     | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert   |
| Zolltarifnummer            | 94039910  |
| ETIM 9                     | EC002620  |
| ECLASS 8.0                 | 27189261  |
| Produktbeschreibung        | Montagepanel 482,6 mm (19"), 1 HE, Stahlblech, RAL 9005   |