


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5301.284

Schottwand, vertikal geteilt,  
verschraubar

Stand: 20.02.2026 (Quelle: [ittal.com/de-de](https://ittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5301.284 - Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.284
Produktbeschreibung	Zur nachträglichen Montage/Demontage von angereihten Schränken. Das integrierbare Dichtungsprofil unterstützt bei einer Klimatisierung oder Anwendungen mit Löschgas die Dichtigkeit des Gehäuses. Eine Montage kann sowohl von außen, vor der Anreihung des Gehäuses oder von innen, nachdem das Gehäuse angereiht wurde, erfolgen. Da die Schottwand innerhalb des Rahmengerüstes sitzt, lässt sie sich jederzeit nachrüsten. Es sind keine bestimmten Anreihabstände zwischen den Schränken erforderlich.
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	2 Schottbleche 4 Abdeckkappen Montageschiene Dichtung Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Höhe: = 2.000 mm Tiefe: = 1.200 mm
Montagehinweis	Die Montage/Demontage ist nur in dem Schrank ohne Innenausbau möglich
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	27,12 kg

# Eigenschaften

Bruttogewicht	28 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	106,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	Schottwand, vertikal geteilt, verschraubbar für VX IT, Zur nachträglichen Montage/Demontage, von angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.000 mm, Für Schranktiefe: 1.200 mm