

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.516 Rollenmodul

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 5301.516 - Rollenmodul für VX, VX IT

Zur einfachen Bewegung direkt am Einsatzort, auch von bereits bestückten Schränken.

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | VX 5301.516 |
| Produktbeschreibung | Gesamthöhe 82,5 mm - Aufbauhöhe Rolle montiert 62,5 mm |
| Lieferumfang | 1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen 1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend Inkl. Befestigungsmaterial |
| Abmessung | Breite: 556 mm Höhe: 82,5 mm Tiefe: 203 mm |
| Montagehinweis | Der Bodenbereich muss an den Montagepunkten offen sein |
| Passend für | Gehäusotyp: VX: = 600 mm Gehäusotyp: VX IT |
| Belastbarkeit | Max. zulässige Last: statisch 15000 N Max. zulässige Last: dynamisch 10000 N |
| Hinweis | Die maximal zulässige Belastbarkeit (dynamisch) von 10000 N bezieht sich auf rollenden Transport auf ebenem Gelände. |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 10 kg |
| Bruttogewicht | 10,3 kg |
| Zolltarifnummer | 83024900 |
| ETIM 9 | EC002621 |
| ECLASS 8.0 | 27189262 |
| Produktbeschreibung | Rollenmodul für VX IT, für B: 600 mm, zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar. |

Ausschreibungstext

Rollenmodul für VX, VX IT

Rollenmodul für B: 600 mm

Zum einfachen Bewegen am Einsatzort, direkt am Schrank montierbar.

Lieferumfang:

1 Transportmodul mit 2 Lenkrollen

1 Transportmodul mit 2 Transportrollen, feststehend

Inkl. Befestigungsmaterial