

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## VX 5302.108

# Profilschienen standard, 482,6 mm (19")

Stand: 22.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# VX 5302.108 - Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | VX 5302.108  |
| Ausführung          | für VX IT 19"-Profilschiene standard   |
| Produktbeschreibung | Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. Die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.       |
| Nutzen              | Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung<br>Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung   |
| Technische Daten    | Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster<br>Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmerüst erfolgt über die Befestigungselemente<br>Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E |
| Einsatzgebiete      | Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems   |
| Material            | Stahlblech, 2 mm   |
| Oberfläche          | Grundiert  |
| Farbe               | RAL 9005   |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Einbauposition      | vorne  |
| Einbaumöglichkeiten | Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar   |

# Eigenschaften

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Montagehinweis          | Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig<br>Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung         |
| Passend für             | Höhe: = 47 HE<br>= 2.200 mm  |
| Verpackungseinheit      | 2 Stück  |
| Nettogewicht            | 8,2 kg   |
| Bruttogewicht           | 8,68 kg  |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 33,1 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert  |
| Zolltarifnummer         | 73269098   |
| ETIM 9                  | EC002620   |
| ECLASS 8.0              | 27189261   |
| Produktbeschreibung     | Profilschienen standard, 482,6 mm (19") für VX IT, Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene, innerhalb des VX IT Gehäusesystems, Für Schrankhöhe: 47 HE, Einbauposition: vorne, Stahlblech, 2 mm, Grundiert, RAL 9005 |