
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




DK 5501.262

Montagerahmen, 482,6 mm (19")

Stand: 02.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

DK 5501.262 - Montagerahmen, 482,6 mm (19") für TS, TS IT

Für den Ausbau der vorderen und hinteren 482,6 mm (19˝)-Ebene, der verschweißte 482,6 mm (19˝)-Montagerahmen lässt sich vollkommen tiefenvariabel befestigen.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.262
Produktbeschreibung	Verschweißter 482,6 mm (19")-Montagerahmen zur Integration einer zölligen Montageebene innerhalb eines TS Rahmengerüstes. Profilierung analog TS IT zur vollkommenen Systemkompatibilität, inkl. werkzeugloser Montage. Tiefenvariable Befestigung zwischen Dach- und Bodenrahmen. Einzelne Höheneinheiten bidirektional durchnummeriert. Montagerahmen vorne, vorbereitet zur Integration von Kabelmanagement und Dynamic Rack Control (RFID), Montagerahmen hinten zur platzsparenden Integration der PDU Stromschiene, beidseitig im Zero-U-Space.
Material	Stahlblech
Oberfläche	Grundiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Höheneinheiten	42 HE
Einbauposition	vorne
Belastbarkeit	Bis zu 15.000 N statische Last, bei gleichmäßiger Lastenverteilung auf zwei 482,6 mm (19")-Montagerahmen, im Vollausbau.

Eigenschaften

Hinweis	Die äußere Montageebene des Schrankrahmengerüstes bleibt für weitere Ausbauten erhalten, umlaufende Schottung mittels Luftleitblechen möglich
Passend für	Gehäusetyp: TS TS IT Breite: 600 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9 kg
Bruttogewicht	12 kg
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Montagerahmen, 482,6 mm (19"), verschweißt, für Schrankbreite/-höhe: 600x2000 mm, Einbauposition: vorne, Stahlblech, RAL 9005