Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 5302.122 Kabeltrasse

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 5302.122 - Kabeltrasse für VX, VX IT

Zur Kabelabfangung- und -führung bei Netzwerk- und Serveranwendungen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.122
Nutzen	Einfache Montage durch werkzeuglose Schnellbefestigung
	Alternativ verschraubbar
	Integrierte Multifiunktionslochung zur Befestigung von
	Kabelführungselementen
	Integrierte Befestigungslochung zur Fixierung der PDUs im 7 HE
	Rastermaß über eine Schlüsselloch-Aufnahme
Einsatzgebiete	Zur vertikalen Kabelführung und Zugentlastung bei Netzwerk- und
	Serveranwendungen
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	Am VX IT Rahmengestell zwischen Dach- und Bodenrahmen,
	umlaufend
	In 800 mm breiten VX IT Racks ist alternativ eine Verschraubung
	zwischen der oberen und unteren Tiefenstrebe möglich

© Rittal 2025

Eigenschaften

Montagehinweis	Die Montage erfolgt über die gesamte Schranktiefe am Rahmengerüst mittels Schnellbefestigung. Bei Montage in 800 mm breite Schränke ist eine zusätzliche Verschraubung an den Tiefenstreben des 19"-Ausbau möglich
Abmessung	Breite: 145 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX VX IT Höhe: = 2.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	4.8
Bruttogewicht	5.02
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	19,8 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	85389099
EAN	4028177952720
E-Number Sweden	E7238518
ETIM 9	EC000047
ECLASS 8.0	27400703

© Rittal 2025 3