Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



# DK 5501.460

# Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.





## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | DK 5501.460 |
| Nutzen | Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus<br>Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung.<br>Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich |
| Einsatzgebiete | Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene<br>Zur Unterstützung schwerer Einbauten<br>Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände |
| Material | Stahlblech |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Lieferumfang | Inkl. Befestigungsmaterial |
| Einbaumöglichkeiten | 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten<br>482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten<br>für 19"-Profilschienen standard |
| Belastbarkeit | 800 N |
| Hinweis | Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT<br>TE<br>TX CableNet |
| Ebenenabstand | 400 - 600 mm |
| Verpackungseinheit | 2 Stück |
| Nettogewicht | 2,164 kg |
| Bruttogewicht | 2,34 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 9 kg CO2 eq (Cat B) |
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| ETIM 9 | EC002620 |
| ECLASS 8.0 | 27189261 |
| Produktbeschreibung | DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm, |

# Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für
L-förmige Profilschienen und ähnliche
Profilformen.
Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen
und zur Unterstützung schwerer Einbauten.
19"- Ebenenabstände von 400-600 mm, Belastbarkeit
80 kg.
Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter
Komponenten, verfügen
die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über
die gesamte Tiefe.
Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von
der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der 19"- Systemlochung erhalten
und stehen der optionalen Verschraubung der Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech
Oberfläche: Verzinkt
Best.-Nr. DK: 5501.460
Hersteller: Rittal

© Rittal 2026