#### Rittal - Das System.

Schneller – besser – überall.





VX 5302.153

# Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19")

Stand: 17.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



## VX 5302.153 - Profilschienen dynamic, 482,6 mm (19") für VX IT

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

### Eigenschaften

Zum Aufbau einer zölligen Montageebene oder für den zölligen Teilausbau geeignet. die L-förmige Ausführung ermöglicht die direkte Aufnahme aller gängigen Einbausätze von Serversystemen, welche direkt an der 19"-Systemlochung befestigt werden.
Integrierte, bidirektionale HE-Beschriftung Integrierte Systemlochung im HE-Raster an der Front und seitlich, erlaubt die HE-bezogene Montage von Kabelführungselementen zur Strukturierung der Verkabelung
Seitliche Rund- und Vierkantlochungen im HE-Raster Ein Potenzialausgleich innerhalb der Montageebene und mit dem Aufnahmegerüst erfolgt über die Befestigungselelemente Zöllige Befestigungslochung inkl. HE-Mittenbefestigung nach Standard EIA 310 E
Zum Aufbau einer zölligen Befestigungsebene innerhalb des VX IT Gehäusesystems
Stahlblech, 2,5 mm
Grundiert
RAL 9005
Inkl. Befestigungsmaterial
hinten
Alternative Einbaubreiten von 21" – 24", in Abhängigkeit von der gewählten Befestigungsart und Gehäuseabmessung realisierbar

© Rittal 2025

### Eigenschaften

Montagehinweis	Zur Befestigung ist eine Kombination mit Quertraverse, Tiefenstrebe oder Montagewinkel notwendig Der Einsatz der unterschiedlichen Befestigungsmöglichkeiten ist abhängig von der jeweiligen Gehäuseabmessung
Passend für	Höhe: = 38 HE
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	12
Bruttogewicht	12.32
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	46,9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177955547
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3