

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.460 Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel

Stand: 07.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5501.460 - Gleitschiene, 1 HE, tiefenvariabel für VX IT, TE, TX CableNet

Zur Montage zwischen einer vorderen und einer hinteren Befestigungsebene.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.460
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus Alle drei Befestigungslöcher der EIA-Systemlochung stehen zur Verschraubung der Einbaukomponente zur Verfügung. Alternativ ist im TE 8000 die direkte Verschraubung an der 482,6 mm (19")-Systemlochung möglich
Einsatzgebiete	Zur Montage an der vorderen Befestigungsebene Zur Unterstützung schwerer Einbauten Zur Anpassung an individuelle 19"-Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten für 19"-Profilschienen standard
Belastbarkeit	800 N
Hinweis	Effektive Auflagefläche je Seite 25 mm

# Eigenschaften

Passend für	Gehäusotyp: VX IT TE TX CableNet
Ebenenabstand	400 - 600 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,164 kg
Bruttogewicht	2,34 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	9 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	DK Gleitschiene, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 800 N, Tiefenvariabel, Auflagefläche Breite: 25 mm,

## Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Gleitschienen, tiefenvariabel

Tiefenvariable, ausziehbare Gleitschienen, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Zur Montage zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen und zur Unterstützung schwerer Einbauten.

19"- Ebenenabstände von 400-600 mm, Belastbarkeit 80 kg.

Zur Unterstützung der Klimatisierung integrierter Komponenten, verfügen

die Gleitschienen über Belüftungslochreihen, über die gesamte Tiefe.

Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.  
Hierbei bleiben alle drei Befestigungslöcher der  
19"- Systemlochung erhalten  
und stehen der optionalen Verschraubung der  
Einbaukomponenten zur Verfügung.

Material: Stahlblech  
Oberfläche: Verzinkt  
Best.-Nr. DK: 5501.460  
Hersteller: Rittal