Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 5501.705 Geräteboden, Festeinbau

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



DK 5501.705 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.





Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.705
Nutzen	Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage
Einsatzgebiete	Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial
Einbaumöglichkeiten	482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten 482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten
Belastbarkeit	100 kg
Abmessung	Breite: 484 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT TS IT TE
Ebenenabstand	600 - 900 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7.6

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht 7.978 PCF/VE (Cradle-to-Gate) 32,4 kg CO2 eq (Cat B) Hinweis zur PCF-Klasse Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst dekla Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177679146 E-Number Sweden E7239590 ETIM 9 EC002620 ECLASS 8.0 27189261		
Hinweis zur PCF-Klasse Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst dekla Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177679146 E-Number Sweden E7239590 ETIM 9 EC002620	Bruttogewicht	7.978
Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst dekla Zolltarifnummer 73269098 EAN 4028177679146 E-Number Sweden E7239590 ETIM 9 EC002620	PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,4 kg CO2 eq (Cat B)
EAN 4028177679146 E-Number Sweden E7239590 ETIM 9 EC002620	Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
E-Number Sweden E7239590 ETIM 9 EC002620	Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9 EC002620	EAN	4028177679146
	E-Number Sweden	E7239590
ECLASS 8.0 27189261	ETIM 9	EC002620
	ECLASS 8.0	27189261

Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau

Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich ausziehbar, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Variable Annassung an 19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung

der Klimatisierung im Gehäuse.

Belastbarkeit 100 kg. Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech Oberfläche: lackiert Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.705

Hersteller: Rittal

© Rittal 2025 3