

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## DK 5501.705 Geräteboden, Festeinbau

Stand: 06.05.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# DK 5501.705 - Geräteboden, Festeinbau für VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 5501.705   |
| Nutzen              | Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage   |
| Einsatzgebiete      | Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände                                       |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Lackiert  |
| Farbe               | RAL 9005  |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Einbaumöglichkeiten | 482,6 mm (19")-L-Profilschienen vorne und hinten<br>482,6 mm (19")-Montagerahmen vorne und hinten |
| Belastbarkeit       | 100 kg  |
| Abmessung           | Breite: 484 mm  |
| Passend für         | Gehäusetyp: VX IT<br>TS IT<br>TE  |
| Ebenenabstand       | 600 - 900 mm  |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 7,6 kg  |

# Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Bruttogewicht           | 8,49 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 32,4 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse  | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert         |
| Zolltarifnummer         | 73269098  |
| ETIM 9                  | EC002620  |
| ECLASS 8.0              | 27189261  |
| Produktbeschreibung     | DK Geräteboden, für zwei 482,6 mm (19")-Befestigungsebenen (v+h), 1000 N, BxH: 484 mm x 1 HE, 19"-Ebenenabstand: 600-900 mm |

## Ausschreibungstext

482,6 mm (19") - Geräteboden, Festeinbau

Tiefenvariabler gelochter Geräteboden, in sich ausziehbar, für L-förmige Profilschienen und ähnliche Profilformen.

Festeinbau zwischen zwei 19"- Befestigungsebenen.

Variable Anpassung an 19"- Ebenenabstände von 600-900 mm.

Werkzeuglose, zubehörfreie, zeitsparende

Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite.

Einhängen, ausziehen, einrasten.

Perforierte Gerätebodenfläche zur Unterstützung der Klimatisierung im Gehäuse.

Belastbarkeit 100 kg. Gerätebodenhöhe 1 HE.

Material: Stahlblech

Oberfläche: lackiert

Farbe: RAL 9005

Best.-Nr. DK: 5501.705

Hersteller: Rittal

