

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5501.815

Luftleitbleche für TS IT 19"- Profilschienen

Stand: 24.05.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5501.815 - Luftleitbleche für TS IT 19"-Profilschienen

Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 5501.815
Produktbeschreibung	Mit umlaufender Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial 6 Blindpanel, 1 HE
Montagehinweis	Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich.

Eigenschaften

Passend für	Breite: 800 mm Höhe: 2.000 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	7,679 kg
Bruttogewicht	8,02 kg
Zolltarifnummer	56090000
ETIM 9	EC000331
ECLASS 8.0	27189272
Produktbeschreibung	DK Luftleitblech, BxH: 800x2000 mm, für TS IT 19"-Profilschienen, Stahlblech, RAL 9005

Ausschreibungstext

Luftleitblech

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder ganzer Schrankreihen.

Luftleitblech zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes oder ganzer Schrankreihen.

Eine umlaufende Bürstenleiste gewährleistet, die kollisionsfreie Abschottung trotz installierter Schienensysteme oder wechselndem umlaufenden Anschlag.

Die Montage erfolgt werkzeuglos an den Profilen, der 19"-Montageebene, mittels Schnellbefestiger, oder alternativ verschraubt.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal, Gehäuseserie TS IT.

Für Schränk (BxH) 800x2000 mm.

Integrierte Montageöffnungen zur optionalen Aufnahme von bis zu 3x1 HE Komponenten im 482,6 mm (19"-) Breitenformat je Seite.

Blenden im Grundzustand vorbestückt mit 19"-
Blindpanelen, aus Kunststoff, in werkzeugloser
Schnellmontagetechnik.

Material: Luftleitbleche Stahlblech,
Bürstenleisten und 19"- Blindpanelen
Kunststoff UL 94- HB
Best.-Nr. DK: 5501.815
Hersteller: Rittal