Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 5302.166 Tiefenstrebe

Stand: 12.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



VX 5302.166 - Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.166
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene standard
	für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen.
Nutzen	Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N
	Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung
	Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich
	Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling
	Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter)
	Installation
	Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den
	alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Tiefenstreben
	Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000
	mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT
	benötigt
Passend für	Gehäusetyp: VX IT, Standard
	VX IT, Dynamic
	Breite: = 600 mm
	Tiefe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3.5

© Rittal 2025

Eigenschaften

Bruttogewicht	3.652
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
EAN	4028177955608
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

Approbationen

Erklärungen	Herstellererklärung

© Rittal 2025 3