Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5302.166
Tiefenstrebe

Stand: 19.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

VX 5302.166 - Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen

Profilschienen, auch zur Aufnahme von Einbausätzen für Serversysteme.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5302.166
Ausführung	für VX IT 19"-Profilschiene standard für VX IT 19"-Profilschiene dynamic
Produktbeschreibung	Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen.
Nutzen	Besonders hohe Lastaufnahme bis 15.000 N Erhöhte Stabilität durch verbesserte Lastenverteilung Symmetrischer oder asymmetrischer Ausbau möglich Mehr Raum zur Kabelführung oder Integration einer Liquid Cooling Unit (LCU) bei einseitiger, asymmetrischer (seitlich versetzter) Installation Optimal zur Integration von zölligen Profilschienen für den alternativen Ausbau mit 21"-, 23"-, oder 24"-Komponenten
Material	Stahlblech
Oberfläche	Lackiert
Farbe	RAL 9005
Lieferumfang	Tiefenstreben Inkl. Befestigungsmaterial
Montagehinweis	Für die Befestigung von Profilschienen in Schränken mit Tiefe >1000 mm und Breite >600 mm wird zusätzlich die Tragschiene für VX IT benötigt
Passend für	Gehäusetyp: VX IT, Standard VX IT, Dynamic Breite: = 600 mm Tiefe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	3,5 kg

Eigenschaften

Bruttogewicht	3,652 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	27,1 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73269098
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261
Produktbeschreibung	Tiefenstrebe für 482,6 mm (19")-Profilschienen, Zur Aufnahme von zölligen Profilschienen. Für Schrankbreite: = 600 mm, Für Schranktiefe: = 1.200 mm, Stahlblech, Lackiert, RAL 9005

Approbationen

Erklärungen	Herstellererklärung