


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5502.020 Lüfterblech

Stand: 06.04.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 5502.020 - Lüfterblech für VX IT, TS IT, TX CableNet

Je nach Ausführung für eine aktive Belüftung des VX IT, TS IT oder TE 8000.



Eigenschaften

| | |
|--|---|
| Artikel-Nr. | DK 5502.020 |
| Produktbeschreibung | Zur aktiven Belüftung. Optional lässt sich die Einheit mit zusätzlichen Lüftern erweitern. |
| Einsatzgebiete | Zum Einsatz in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | 1 Lüftereinheit 2 Lüfter 1 Temperaturregler Anschlusskabel, offen Inkl. Befestigungsmaterial |
| Luftleistung pro Lüfter (freiblasend) | 160/180 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz |
| Abmessung | Breite: 340 mm Höhe: 54 mm Tiefe: 550 mm |
| Luftleistung der Ventilatoren (freiblasend) | 1514 |
| Einbaumöglichkeiten | Im VX IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 Im TS IT mit B x T (mm): 800 x 800 / 800 x 1000 / 800 x 1200 Im TE 8000 mit B x T (mm): 600 x 600 / 600 x 800 / 600 x 1000 / 800 x 600 / 800 x 800 / 800 x 1000 |

Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|--|
| Hinweis | Der angegebene Schalldruckpegel bezieht sich auf den ersten Lüfter Anschluss über Verteilerdose oder länderspezifischen Anschlussstecker |
| Schalldruckpegel pro Lüfter | 37 dB(A) |
| Passend für | Gehäusetyp: VX IT TS IT |
| Betriebstemperaturbereich | 5 °C...55 °C |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 4,3 kg |
| Bruttogewicht | 4,38 kg |
| Zolltarifnummer | 84149000 |
| ECLASS 8.0 | 27189272 |
| Produktbeschreibung | DK Lüfterblech, zum Einsatz im Dachblech, inkl. 2 Lüftern, erweiterbar auf max. 6 Lüfter, BHT: 340x59x550 mm |

Approbationen

| | |
|-------------|--------------------------|
| Erklärungen | Konformitätserklärung UK |
|-------------|--------------------------|

Ausschreibungstext

Lüfterblech

Lüfterblech zur aktive Belüftung eines Gehäuses.
Einsatz werkzeuglos, direkt in dem im Dachblech integrierten Ausschnitt der Abmessung

BxT 260x490 mm.

Einsetzbar z.B. für Hersteller Rittal,
Gehäuseserie TS IT.

Anschlussfertig vorverdrahtet mit zwei Lüftern,
auf sechs erweiterbar.

Inkl. Thermostat und Anschlusskabel mit offenem Ende zum fachgerechten Anschluss an eine Verteilerdose oder landesspezifische im Anschlussstecker.

Techn. Daten für Lüfter

Bemessungsbetriebsspannung: 230V~

Nennleistung: 15/14 W bei 50/60 Hz

Luftleistung (freiblasend): 160/180 m³/h,
50/60 Hz

Schalldruckpegel (freiblasend): 37 dB (A)

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis + 55°C

Techn. Daten Temp.regler

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V ~ AC

Temperaturbereich: +5°C bis +55°C

Material: Stahlblech, lackiert

Farbe: RAL 7035

Best.-Nr. DK: 5502.020

Hersteller: Rittal