

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



PC 5366.300

PC-Schranksystem

Stand: 02.02.2026 (Quelle: rittal.com/de-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

PC 5366.300 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	PC 5366.300
Ausführung	mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Einbaufeld klein und Gerätetor
Produktbeschreibung	Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.
Material	Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff Türblenden: Aluminium Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas
Oberfläche	Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet
Farbe	Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035 Griff: ähnlich RAL 9006 Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015
Lieferumfang	Gehäuse, Tür, Rücktür Sichttür, oben Einbaufeld, klein Tastatur-Schublade Gerätetor
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 1.600 mm Tiefe: 636 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12

Eigenschaften

Max. Tastaturabmessung (BxHxT) 480 x 70 x 260 mm

Grundmaterial Stahlblech

Verpackungseinheit 1 Stück

Nettogewicht 93.5

Bruttogewicht 95.5

EAN 4028177693210

ECLASS 8.0 27180501

Approbationen

Approbationen UL + C-UL (listed)

Erklärungen Konformitätserklärung
Konformitätserklärung UK

Ausschreibungstext

Schranksystem mit Monitortür, Einbaufeld, Schublade

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus
geschl. Korpus, Sichttür oben, Einbaufeld,
Tastaturschublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und
eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit
anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an
Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25
mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei
Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Sichttür oben:

mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert
-vertikale Dekor-Blenden
-Scheibe mit Siebdruckmaske

Einbaufeld, klein:

-rechts scharniert, links von innen verschraubt,

-Einbauplatte abgekantet

-Dekor-Blenden seitlich

Geräteboden für Monitor:

-gelocht, fest eingebaut

Schublade für Tastatur:

-Gehäuse

-Tastatur-Auszug mit Mousepad-Auszug

-Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als

Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E

-mit Entriegelung für Sichttür oben

Tür unten:

-vertikale Stege mit Stangenverschluss und

Doppelbart-Einsatz,

-rechts scharniert

-Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet

Tür hinten:

-mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert

-Bodenbleche, dreiteilig

Material:

-Gehäuse, Tür, Einbaufeld,

Bodenbleche, Ablagen: Stahlblech

-Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff

-Türblenden: Aluminium

Oberfläche:

-Bodenbleche verzinkt

Farbe:

-Gehäuse, Tür hinten: RAL 7035

Sichttür oben:

-vertikale Dekor-Blenden: RAL 7035

-Scheibe mit Siebdruckmaske: RAL 7015

Geräteboden für Monitor: RAL 7015

Schublade für Tastatur:

Gehäuse: RAL 7035

-Front-Blende: RAL 7035/7015/9006

Tür unten:

-vertikale Stege: RAL 7035

-Einbauplatte abgekantet: RAL 7015

Außenabmessung BHT: 600 x 1600 x 600 mm

Artikelnummer: 5366300

Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG