

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## PC 5366.350 PC-Schranksystem

Stand: 14.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# PC 5366.350 - PC-Schranksystem

Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | PC 5366.350  |
| Ausführung          | mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Einbaufeld klein und Geräteboden  |
| Produktbeschreibung | Die sichere Unterbringung aller PC-Komponenten vom Monitor über den PC bis hin zur Tastatur. In bestem Bedienkomfort und modernem Design. Der perfekte Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz, Temperaturschwankungen und unbefugtem Zugriff. |
| Material            | Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech<br>Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff<br>Türblenden: Aluminium<br>Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas  |
| Oberfläche          | Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack<br>Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet  |
| Grundfarbe          | RAL 7035   |
| Farbe               | Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035<br>Griff: RAL 7015<br>Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015   |

# Eigenschaften

---

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Lieferumfang                   | Gehäuse, Tür, Rücktür<br>Bodenbleche<br>Sichttür, oben<br>Einbaufeld, klein<br>Tastatur-Schublade<br>Geräteboden                         |
| Abmessung                      | Breite: 600 mm<br>Höhe: 1.600 mm<br>Tiefe: 636 mm  |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 55  |
| Schutzart NEMA                 | NEMA 12  |
| Type rating nach UL 50E        | Type 1<br>Type 12  |
| Max. Tastaturabmessung (BxHxT) | 480 x 70 x 260 mm  |
| Grundmaterial                  | Stahlblech   |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                   | 97,5 kg  |
| Bruttogewicht                  | 100 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)        | 363,9 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse         | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                      |
| Zolltarifnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC002502   |
| ECLASS 8.0                     | 27180501   |
| Produktbeschreibung            | PC PC-Schranksystem, BHT: 600x1600x636 mm, Stahlblech, mit Sichttür oben, Tastatur-Schublade, Geräteboden, Einbaufeld klein, Geräteboden |

---

# Approbationen

# Approbationen

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | UL + C-UL (listed)                                |
| Zertifikate   | Oberfläche  |
| Erklärungen   | Konformitätserklärung<br>Konformitätserklärung UK |

## Ausschreibungstext

PC-Schrank mit Sichttür, Einbaufeld, Tastatur-Schublade

Schaltschrank zur Einzelaufstellung, bestehend aus geschl. Korpus, Sichttür oben, Einbaufeld klein, Tastaturschublade, Geräteboden, Tür unten, Rücktür und eingeschweißter Bodengruppe. Grundkorpus mit anprofilierten Befestigungsprofil vorne und hinten an Seitenwänden und Dach. Umlaufend Systemlochung im 25 mm Raster für individuellen Innenausbau und zwei Montageebenen für platzsparenden Systemausbau.

Sichttür oben:

mit Tragrahmen von innen verriegelt, rechts scharniert  
vertikale Dekor-Blenden

Scheibe mit Siebdruckmaske

Einbaufeld, klein:

rechts scharniert, links von innen verschraubt,

Einbauplatte abgekantet

Dekor-Blenden seitlich

Geräteboden für Monitor:

gelocht, fest eingebaut

Schublade für Tastatur:

Gehäuse mit Tastatur-Auszug und Mousepad-Auszug

Front-Blende mit Griffleiste, eingeklappt als

Handballen-Auflage, mit Verschluss, Schließung Nr.3524 E

mit Entriegelung für Sichttür oben

max. Tastaturabmessung (BxHxT): 480x70x260 mm

Tür unten:

vertikale Stege mit Stangenverschluss und

Doppelbart-Einsatz, rechts scharniert

Tür- bzw. Einbauplatte abgekantet

Tür hinten:

mit Stangenverschluss und Doppelbart-Einsatz,  
rechts scharniert

Mit Bodenblechen, dreiteilig.

Material:

Gehäuse, Tür, Rücktür, Einbaufeld, Ablagen: Stahlblech

Griffe, Dekor-Blenden: Kunststoff

Türblenden: Aluminium

Sichtscheibe: Einscheiben-Sicherheitsglas

Bodenbleche: Stahlblech, verzinkt

Oberfläche:

Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet,  
Strukturlack

Einbaufeld, Ablage: pulverbeschichtet

Farbe:

Gehäuse, Tür, Dekor-Blenden, Ablagen: RAL 7035

Griff: RAL 7015

Monitorfeld, Tür-Mittenteil: RAL 7015

Schutzart:

IP nach IEC 60 529: IP55

NEMA: NEMA 12

Abmessung BHT: 600 x 1600 x 636 mm

Artikelnummer: 5366350

Hersteller: Rittal GmbH & Co.KG