


# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



CP 6148.000

Doppel-Lenkrollen

Stand: 09.02.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	CP 6148.000
Produktbeschreibung	Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.
Farbe	Schwarz mit grauer Lauffläche
Lieferumfang	4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller Inkl. Befestigungsmaterial
Passend für	Gehäusetyp: VX Gehäusetyp: VX IT Gehäusetyp: TS Gehäusetyp: TS IT Gehäusetyp: VX SE Gehäusetyp: PC Gehäusetyp: TP Unterteile Gehäusetyp: IW Gehäusetyp: Data Rack Gehäusetyp: Chiller
Bodenfreiheit	85 mm
Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil	750 N
Passend für Artikel-Nr.	6106.200 6106.300
Abmessung	Gewinde: M12 x 20
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	1.115
Bruttogewicht	1.293
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177206007
E-Number Sweden	E7239728

# Eigenschaften

---

ETIM 9

EC002621

ECLASS 8.0

27189262