

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6148.000 Doppel-Lenkrollen

Stand: 29.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6148.000 - Doppel-Lenkrollen

Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.

## Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Artikel-Nr.                               | CP 6148.000  |
| Produktbeschreibung                       | Für den mobilen Einsatz, direkt am Schrank montierbar.   |
| Farbe                                     | Schwarz mit grauer Lauffläche  |
| Lieferumfang                              | 4 Doppel-Lenkrollen, 2 x mit, 2 x ohne Feststeller<br>Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Passend für                               | Gehäusotyp: VX<br>Gehäusotyp: VX IT<br>Gehäusotyp: TS<br>Gehäusotyp: TS IT<br>Gehäusotyp: VX SE<br>Gehäusotyp: PC<br>Gehäusotyp: TP Unterteile<br>Gehäusotyp: IW<br>Gehäusotyp: Data Rack<br>Gehäusotyp: Chiller |
| Bodenfreiheit                             | 85 mm  |
| Max. Belastbarkeit (statisch) pro Bauteil | 750 N  |
| Passend für Artikel-Nr.                   | 6106.200<br>6106.300   |
| Abmessung                                 | Gewinde: M12 x 20  |
| Verpackungseinheit                        | 1 Stück  |
| Nettogewicht                              | 1,115 kg   |
| Bruttogewicht                             | 1,293 kg   |
| Zolltarifnummer                           | 39269097   |
| ETIM 9                                    | EC002621   |
| ECLASS 8.0                                | 27189262   |

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

CP Doppel-Lenkrolle, je 2 mit/ohne Feststeller, statische Last je Rolle 75 kg