

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6372.563 Comfort-Panel

Stand: 08.06.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CP 6372.563 - Comfort-Panel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Geringes Gewicht bei hoher Stabilität. Schutzart IP 65 nach IEC 60 529.



## Eigenschaften

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | CP 6372.563  |
| Ausführung   | Tragarmanschluss Ø 130 mm  |
| Nutzen       | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen   |
| Material     | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff   |
| Grundfarbe   | Natur eloxiert   |
| Farbe        | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024  |
| Lieferumfang | Gehäuse mit Ausbruch für Tragarmanschluss<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten<br>Rückwand verschraubt, Gehäuse frontseitig aufklappbar mit seitlichem Doppelbart-Verschlusseinsatz |

# Eigenschaften

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Abmessung                      | Breite: 628,5 mm<br>Höhe: 708,5 mm<br>Tiefe: 209 mm  |
| Einbautiefe                    | 191 mm   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 65  |
| Schutzart NEMA                 | NEMA 12  |
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm   |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 600 mm   |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten   |
| Hinweis                        | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich   |
| Grundmaterial                  | Aluminium  |
| Verschluss                     | Ausführung Verschluss: sichelförmige Schließnase<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart                                   |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                   | 18,7 kg  |
| Bruttogewicht                  | 20,34 kg   |
| Zolltarifnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC002504   |
| ECLASS 8.0                     | 27180505   |
| Produktbeschreibung            | CP Comfort-Panel, für Frontplatte BH 520x600 mm, Einbautiefe 191 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss Ø 130 mm, Verschraubte Rückwand |

# Approbationen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK