

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## CP 6380.400 Optipanel

Stand: 26.04.2026 (Quelle: [rittal.com/de-de](http://rittal.com/de-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# CP 6380.400 - Optipanel

Aluminiumgehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung. Für kleinere Panels und Steuerlösungen. Extrem schlankes Design, benötigt kaum mehr Platz als die Einbauten selbst.



## Eigenschaften

|              |  |
|--------------|--|
| Artikel-Nr.  | CP 6380.400  |
| Ausführung   | Tragarmanschluss eckig 120 x 65 mm   |
| Nutzen       | Aluminium-Gehäuse, hohe Wärmeleitfähigkeit für optimale passive Entwärmung.<br>Geringes Gewicht bei hoher Stabilität<br>Kompatibel mit allen Rittal Stand- und Tragarmsystemen |
| Material     | Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil<br>Eckstücke: Zink-Druckguss<br>Schutzecken: Kunststoff   |
| Grundfarbe   | Natur eloxiert   |
| Farbe        | Gehäuse: natur eloxiert<br>Eckstücke: RAL 7035<br>Schutzecken: ähnlich RAL 7024  |
| Lieferumfang | Gehäuse mit scharnierter Rückwand<br>Inkl. Dichtungen<br>Inkl. Dichtungen und Befestigungsmaterial für Frontplatten  |

# Eigenschaften

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Abmessung                      | Breite: 564 mm<br>Höhe: 444 mm<br>Tiefe: 110 mm  |
| Einbautiefe                    | 100 mm   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529   | IP 65  |
| Passend für Front-Panel Breite | 520 mm   |
| Passend für Front-Panel Höhe   | 400 mm   |
| Ausführung                     | Servicezugang von hinten   |
| Hinweis                        | Wechsel des Tragarmanschlusses durch Drehen des Gehäuses möglich<br>3 mm Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 41 mm, Kunststoff-Handgriffe und Knebelgriffe, Ausführung C<br>Scharnierung der Rückwand auf der längsten Gehäusesseite |
| Grundmaterial                  | Aluminium  |
| Verschluss                     | Ausführung Verschluss: Vorreiber<br>Anzahl Verschlüsse: 2<br>Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart   |
| Verpackungseinheit             | 1 Stück  |
| Nettogewicht                   | 7,755 kg   |
| Bruttogewicht                  | 8,163 kg   |
| Zolltarifnummer                | 94032080   |
| ETIM 9                         | EC002504   |
| ECLASS 8.0                     | 27180505   |
| Produktbeschreibung            | CP Optipanel, für Frontplatte BH 520x400 mm, Einbautiefe 100 mm, Aluminium-Strangpressprofil, Tragarmanschluss 120x65 mm   |

# Approbationen

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) |
|---------------|--------------------|

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung

Konformitätserklärung UK