## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# CX 6712.000 Pultmittelteil CX

Stand: 10.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



#### CX 6712.000 - Pultmittelteil CX

Vier Breiten bilden die Brücke für einen zwei- oder dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.







#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	CX 6712.000
Ausführung	Mittelteil
Produktbeschreibung	Vier Breiten bilden die Brücke für einen dreiteiligen Aufbau des CX Pult-Systems.
Material	Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm Pultdeckel: Stahlblech 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU- Dichtung
Oberfläche	Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse Deckel hinten scharniert, 2 Aufsteller mit automatischer Verriegelung. Entriegelung links automatisch, rechts manuell Öffnung zur Kabeldurchführung im Gehäuseboden Verschluss: 3 mm Doppelbart
Abmessung	Breite: 1.200 mm Tiefe: 745 mm
Höhe vorne	130 mm
Höhe hinten	200 mm

© Rittal 2025 2

### Eigenschaften

Anzahl Türen	2
IK-Code	IK10
Hinweis	Zum Verschließen des Pultmittelteils wird eine Abschlussplatte benötigt
	Für einen 2-teiligen Pultaufbau wird ein Pultunterteil und eine
	Abschlussplatte für Pultmittelteil benötigt
	Für einen 3-teiligen Pultaufbau werden ein Pultunter- und Pultoberteil benötigt
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 1
	NEMA 12
Grundmaterial	Stahlblech
Abmessung	Breite: 1.200 mm
Anzahl Verschlüsse	3
Ausführung Verschluss	Vorreiber
Verschluss-Einsatz	3 mm Doppelbart
Verschluss	Ausführung Verschluss: Vorreiber
	Anzahl Verschlüsse: 3
	Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	36
Bruttogewicht	36.5
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177983700
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504

© Rittal 2025 3

#### Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025