Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





IW 6900.400 Industrial Workstations

Stand: 23.11.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)



IW 6900.400 - Industrial Workstations

Untergehäuse auf Basis TS 8 für Industrial Workstations.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	IW 6900.400
Ausführung	Schubladenvorbau, Designtür, Rücktür
Material	Gehäuse, Schubladenwanne, Designtür, Rücktür: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
Farbe	Gehäuse: RAL 7035
Lieferumfang	Gehäuse mit Seitenwänden von innen verschraubt, Bodenblech mit Flanschplatte und Nivellierfüße Schubladenvorbau, Designtür, Rücktür
Tiefe mit Schubladenvorbau	890 mm
Abmessung	Breite: 600 mm Höhe: 900 mm Tiefe: 600 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54
Schutzart NEMA	NEMA 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	70.81
Bruttogewicht	73
EAN	4028177290068
ETIM 9	EC002502
ECLASS 8.0	27180501

Approbationen

© Rittal 2025

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3