Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 7000.630

Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse


Stand: 10.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/de-de)

SCHALTSCHRÄNKE | STROMVERTEILUNG | KLIMATISIERUNG | IT-INFRASTRUKTUR | SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

DK 7000.630 - Steckdosenleiste im Kunststoffgehäuse

Anschlussleisten 230 Volt, uneingeschränkter Einsatz, auch von Winkelsteckern, durch Anordnung der Steckkontakte in Längsreihe.


Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7000.630
Produktbeschreibung	Steckdosenleiste 8-fach für Stecker-Typ Schuko (Typ F, CEE 7/4). Die Leiste kann am Schrankrahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil montiert werden. Im 482,6 mm (19")-Profil wird mehr Raum als 2 HE benötigt. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden. Das Anschlusskabel ist in einem Klemmen-Schacht in der Leiste aufgelegt. Der Klemmen-Schacht ist mit einer separaten Abdeckung versehen und hat externe Klemmen für eine separate Erdung.
Material	Kunststoff
Lieferumfang	Anschlusskabel Befestigungsschrauben 2 Fächerscheiben Käfigmuttern M6, leitend Muttern
Ausführung	Ohne Schalter
Steckdosen	8 x D, Schuko (Typ F, CEE 7/3)
Länge Anschlussleitung	2 m

Eigenschaften

Anschlusskabel (Typ)	H05VV-F3G1,5 mit Aderendhülsen
Bemessungsbetriebsspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennspannung	230 V AC, 50 Hz
Nennstrom (max.)	16 A
Anschlussart (elektrisch)	Aderendhülsen
Einbaumöglichkeiten	TE 7000, hinteres 482,6 mm (19")-Profil (> 2 HE) TE 7000, senkrecht im Rahmen
Farbe Steckdosentopf	Schwarz
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,92 kg
Bruttogewicht	1,026 kg
Zolltarifnummer	85366990
ETIM 9	EC000330
ECLASS 8.0	27142604
Produktbeschreibung	DK-TS Steckdosenleiste, Zur Montage am Schrankrahmen, senkrecht, oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil, Schuko (Typ F, CEE 7/3), 8-fach, 230 V, 16 A

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung

Ausschreibungstext

TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko

Die Steckdosenleiste mit 8 Stromabgängen mit schwarzen Schuko, 230 V AC. Sie kann am TE-Rahmen senkrecht oder im hinteren 482,6 mm (19")-Profil

montiert werden. Die Steckdosen sind in einem Winkel von 45° angeordnet, so können auch Winkelstecker einfach eingesetzt werden.