
Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





DK 7030.022 CMC III Processing Units

Stand: 15.12.2025 (Quelle: rittal.com/de-de)




DK 7030.022 - CMC III Processing Units

Die CMC III Processing Unit 19" Edition ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC III. Es können bis zu 32/16 externe Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Units können über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden.







Eigenschaften

Artikel-Nr.	DK 7030.022
Ausführung	Ausführung 19"
Produktbeschreibung	CMC III PU 19" Edition mit redundanter Stromversorgung über Ethernet.
Nutzen	Hohe Verfügbarkeit durch redundante Energieversorgung. Kostenoptimierung durch optimierte Raumausnutzung und Anschlusstechnik.
Einsatzgebiete	Überwachen von Schränken in der IT, Industrie und Gebäudetechnik.
Funktionsweise	Zentrale Überwachungseinheit für das CMC III System. Direkter Anschluss des Gerätes via SNMP über Ethernet Sammelt Messdaten und alarmiert Netzwerk-Management-Systeme oder Leitstände bei Überschreitung frei einstellbarer Grenzwerte.
Ausführung	Piezo Signalgeber zur akustischen Information Zeitfunktion durch Echtzeituhr mit NTP
Material	Kunststoff Aluminiumprofil, schwarz eloxiert

Eigenschaften

Oberfläche	Front: glatt
	Gehäuse: Struktur
Farbe	Gehäuse: RAL 7035
	Front: RAL 9005
Lieferumfang	CMC III Processing Unit
	Grundsystem
	Integriertes Display
	Inkl. Befestigungsmaterial für die Montage an Flächen
Schnittstellen Bus-System	RJ45 CAN-Bus
Alarm-Relais-Ausgang	Klemme bis 1,5 mm² (max. 24 V DC/1 A)
Mobile Webseite	Für Android und Windows Phone
Netzwerk-Schnittstelle	Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT Fullduplex 10/100 Mbit/s, PoE
	WIDIT/ S, I OL
Schnittstelle USV	PoE (Power over Ethernet)
Serielle Schnittstelle	RJ12
Schnittstelle Streaming	Axis-Netzwerk-Kamera mit VAPIX® Version 3
Anzahl Sensoren (max.)	16
Hinweis	Für erhöhte Netzwerksicherheit sind unverschlüsselte Protokolle deaktivierbar
LED-Anzeigen (Rückseite)	Netzwerk-Status
LED-Anzeigen (Vorderseite)	Status

Eigenschaften

Protokolle	TCP/IPv4 TCP/IPv6 SNMPv1 SNMPv2c SNMPv3 Telnet SSH FTP SFTP mit SSL HTTP HTTPS mit SSL NTP DHCP
	DNS SMTP Syslog LDAP Radius OPC-UA
	Modbus/TCP RS-232
Abmessung	Breite: 450 mm Höhe: 44 mm Tiefe: 144 mm
Betriebstemperaturbereich	0 °C45 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	595 %
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.2
Bruttogewicht	2.452
Zolltarifnummer	85311095
EAN	4028177980532
ETIM 9	EC002627
ETIM 8	EC002627
ECLASS 8.0	27189253

Ausschreibungstext

CMC III Processing Unit 19" Edition, Artikel-Nr. 7030.022

VE = 1 Stück

Gehäuse: Aluminium, eloxiert in RAL9005 (schwarz). Das System überwacht IT-Racks, Schaltschränke oder

Räume. Die Unit ist die zentrale Einheit des Überwachungssystems CMC

III. Es können bis zu 16 Sensoren / CAN-Bus Anschlusseinheiten angebunden werden. Die Unit kann über Ethernet an das Datennetzwerk angebunden werden, über Web / USB konfiguriert werden, Alarme über einen Email-Server versenden und mit SNMP an das Netzwerk Management System eines Unternehmens angebunden werden. Für industrielle Anwendungen oder für das Gebäudemanagement steht ein integrierter OPC-UA Server zur Verfügung. Über diesen kann das Überwachungssystem an Leitstands-Systeme angebunden werden.

Zur Energieversorgung ist ein Netzteil 230 V integriert.

Ebenso kann das System mit Power over Ethernet

versorgt werden. Über die Buskabel werden dann die angebundenen

CAN-Bus-Sensoren mit Energie versorgt.

Technische Daten:

BxHxT: 450 x 44 x 144 mm

Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 45 °C

Feuchtigkeits-Einsatzbereich:

5% bis 95% rF nicht kondensierend Schutzart: IP 20 nach EN 60 529

Max. CAN-Bus Sensoren: 16 CAN-Bus Buchsen RJ45: 1

Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: 50 m

Netzwerkschnittstelle (RJ 45):

Ethernet nach IEEE 802.3 über 10/100BaseT mit PoE

Protokolle: TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv2c, SNMPv3, Telnet, SSH

FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, NTP, DHCP, DNS, SMTP, Syslog, LDAP

USB-Schnittstelle:

- Mini USB zur Systemeinstellung

- für USB-Stick zur Datenaufzeichnung

und SW-Updates bis 32 GB

Speicherkarten-Slot: SD-HC

bis zu 32 GB zur Datenaufzeichnung und SW-Updates

Seriell RS232 (RJ 12):

für LTE-Unit

Digitale Eingänge (Klemme): 1

Relais-Ausgang (Klemme): 1

Wechslerkontakt max. 24 V DC,1 A

Service / Resettaste: 1 Piezo-Signalgeber: 1

LED-Anzeige: OK/Warnung/Alarm/ Netzwerkstatus

Bemessungsspannung: 230 V DC

Echtzeit Uhr: 24h energiegepuffert mit Kondensator

Userverwaltung: LDAP

Bedienoberfläche:

integrierter WEB-Server

Leitstands Anbindung: integrierter OPC-UA Server

Rittal GmbH & Co. KG